



接线盒，为 PushPull接插件设计，Var.4 符合 IEC 61076-3-106

通用订货数据

版本	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
订货号	1045780000
类型	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	106.9 mm	深度 (英寸)	4.2087 inch
高度	61.6 mm	高度 (英寸)	2.4252 inch
宽度	41.8 mm	宽度 (英寸)	1.6457 inch
净重	6.5 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
外壳基本材料	PA	安装方式	地面安装, 用于任意飞行的连接, 墙体安装
防护等级	IP67	插拔次数	750

通用标准


连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4
-------	------------------------

分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

图纸

尺寸图



IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

RJ45



RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	1963840000	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	1963830000	RJ45 插座, 底座连接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	1962850000	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	

Sets - RJ45

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料, 带 RJ45插芯



通用订货数据

类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH	版本
订货号	1963160000	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248651665	2010)
数量	10 ST	