



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 空外壳

通用订货数据

版本	Empty enclosure, Device flange
订货号	1047940000
类型	IE-BHD-V14M
GTIN (EAN)	4032248784486
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证

ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E316369

尺寸和重量

深	13.2 mm	深度 (英寸)	0.5197 inch
高度	42 mm	高度 (英寸)	1.6535 inch
宽度	22.2 mm	宽度 (英寸)	0.874 inch
净重	14.9 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	其他	外壳基本材料	铸锌
防护等级	IP67	插拔次数	750
构成	带标记牌支架9*11 mm的 插头外壳; 适合RJ45和 LWL插芯		

通用标准


连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14	证书号 (cULus)	E316369
-------	-------------------------	-------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

图纸

尺寸图



尺寸图

