



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
金属, RJ45空外壳

#### 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | Empty enclosure            |
| 订货号        | <a href="#">1047950000</a> |
| 类型         | IE-BHC-V14M-RJA            |
| GTIN (EAN) | 4032248784493              |
| 数量         | 10 items                   |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E316369

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 34.7 mm | 深度 (英寸) | 1.3661 inch |
| 高度 | 39.6 mm | 高度 (英寸) | 1.5591 inch |
| 宽度 | 39.6 mm | 宽度 (英寸) | 1.5591 inch |
| 净重 | 4.95 g  |         |             |

## 温度

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 安装温度 |      |                |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## 通用参数

|      |                                          |        |     |
|------|------------------------------------------|--------|-----|
| 颜色编码 | 其他                                       | 外壳基本材料 | 铸锌  |
| 防护等级 | IP67                                     | 插拔次数   | 750 |
| 构成   | 带标记牌支架9*11 mm的<br>插头外壳; 适合RJ45和<br>LWL插芯 |        |     |

## 通用标准


|       |                         |             |         |
|-------|-------------------------|-------------|---------|
| 连接器标准 | IEC 61076-3-117 Var. 14 | 证书号 (cULus) | E316369 |
|-------|-------------------------|-------------|---------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 |             |             |

图纸

安装开孔



## IE-BHC-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## RJ45



RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

## 通用订货数据

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 类型         | IE-BI-RJ45-FJ-B            | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1963840000</a> | RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894              |                          |
| 数量         | 10 ST                      |                          |
| 类型         | IE-BI-RJ45-FJ-P            | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1963830000</a> | RJ45 插座, 底座连接器, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159              |                          |
| 数量         | 10 ST                      |                          |
| 类型         | IE-BI-RJ45-FJ-A            | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1962850000</a> | RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053              |                          |
| 数量         | 10 ST                      |                          |
| 类型         | IE-BI-RJ45-C               | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1962840000</a> | RJ45 插座, 法兰部件 耦合         |
| GTIN (EAN) | 4032248645046              |                          |
| 数量         | 10 ST                      |                          |

## USB

USB 插芯适用于 FrontCom®



## 通用订货数据

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 类型         | IE-BI-USB-A                | 版本                 |
| 订货号        | <a href="#">1019570000</a> | USB 插芯, 法兰部件, 型号 A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602              |                    |
| 数量         | 1 ST                       |                    |

## IE-BHC-V14M-RJA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## Hybrid

混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | IE-BI-HYB-10P              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1069010000</a> | Flange insert, for flange insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823970              |                                          |
| 数量         | 10 ST                      |                                          |
| 类型         | IE-BIC-HYB-P-0,5-300       | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1096150000</a> | Crimp contact, for flange insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869114              |                                          |
| 数量         | 300 ST                     |                                          |

## IE紧固元件



导轨安装工具可以帮助你拧紧O4型法兰的锁紧装置。

特点：

- 标准工具
- 采用耐用塑料制成

## 通用订货数据

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 类型         | IE-FISP-V4                 | 版本            |
| 订货号        | <a href="#">9204370000</a> | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248660780              |               |
| 数量         | 2 ST                       |               |