WAP 2.5-10 RT




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

版本	用于端子的端板, 红色, 高度: 56 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 无
订货号	<u>1050040000</u>
类型	WAP 2.5-10 RT
GTIN (EAN)	4008190406783
数量	50 items

WAP 2.5-10 RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
くりが主主			
罙	33.5 mm	深度 (英寸)	1.3189 inch
高度 高度	56 mm	高度 (英寸)	2.2047 inch
宽度	1.5 mm		0.0591 inch
争重	2.57 g		
温度			
上 从沿 庄	25 % 55 %	打碎冶床	F °C 40 °C
存储温度	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度 ————————————————————————————————————	130 °C
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
产品碳足迹	从摇篮到大门		
		0.032 kg	002 5 4.
其它技术参数			
	 无	安装指导	直接安装
 材料参数			
基础材料	Wemid	颜色编码	红色
且燃等级符合 UL 94	V-0		
系统特征值			
类型	侧板		
			T.
安装指导	直接安装		
分类			,
TIM C O	FC000886	ETIM 7 O	FC000006
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
TIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
		FCL A CC 11 A	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ETIM 10.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0		ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-11-33 27-25-03-01 27-25-03-01