WHP 2.5-35N/10X3 BL




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

版本	端子用端板及隔板, 蓝色, 高度: 60 mm, 宽度: 2 mm, V-0. Wemid			
订货号	1050280000			
类型	WHP 2.5-35N/10X3 BL			
GTIN (EAN)	4008190044640			
数量	20 items			

WHP 2.5-35N/10X3 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ROHS	一致			
	~			
尺寸和重量			<u> </u>	
 深	47 mm	 深度 (英寸)	1.8504 inch	
<u>///</u> 高度	60 mm		2.3622 inch	
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch	
<u>%</u> 净重	3.88 g	2012 (X 3)	0.0707	
温度				
大小 中中	05.00 55.00	打块冶体	F 00 40 00	
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	一 合规,无例外			
REACH SVHC				
可卡装	是	安装指导	直通 (套管)	
大小	,			
静差 TS 35	32 mm			
材料参数			'	
基础材料	\M/amaid		花 名	
基吨约科 阻燃等级符合 UL 94	Wemid V-0	颜色编码	蓝色	
系统特征值	V-0			
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
类型	挡板及隔板	安装导轨已装备	TS 35	
通用的	,		,	
安装指导	直通 (套管)	安装导轨已装备	TS 35	
分类				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
TIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33	
CLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33	
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-0	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			

目录日期/图纸 2