

SAI-04L-VP12-3A-M080-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒新型细长 M8 系列。该产品系列以所有接线点均可标记。带 8 极 M12 的 4 路分配器在所有 M8 联接位置上也都有足够大的标记。此外该分配器比许多常见的 M8 型号都短。

- 窄、短、平。
- 产品系列带 4 到 12 个 M8 插槽、3 或 4 回路。
- 也可以根据客户需求提供混合改型的 M8。
- M8 线路配备有横向钻孔。

通用订货数据

版本	带 M12 出线, 8 回路, A 编码, M8, 30 V, , LED: 是, 起始器 LED: 无, 接线类型: PNP
订货号	1051760000
类型	SAI-04L-VP12-3A-M080-PNP
GTIN (EAN)	4032248790302
数量	1 items

SAI-04L-VP12-3A-M080-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	113 mm	深度 (英寸)	4.4488 inch
高度	18.2 mm	高度 (英寸)	0.7165 inch
宽度	24 mm	宽度 (英寸)	0.9449 inch
净重	64 g		

温度

工作温度 -20 - 70°C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接数据

分线盒出线 带 M12 出线, 8 回路, A 编码

常规技术数据

防护等级	IP68	回路数	3
插座数量	4	联接螺纹	M8
污染等级	3	LED	是
起始器 LED	无	操作功能的 LED 颜色	绿色

材料数据

材料 O 型圈	FKM	外壳基本材料	PBT
分线盒材料	塑料材质	外壳颜色	黑 (类似 RAL 9005)
触点材料	CuZn	插针镀层	镀金的

电气数据

额定电压, 最小	15 V	额定电压, 最大	30 V
单个回路最大载流量	2 A	总电流	2 A
存在电气分离	无	绝缘电阻	109 Ω

电缆技术数据

回路数 3 适用于拖曳电缆 无

分类


ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

编制日期 14.06.2026 02:51:36 MEZ

目录日期 / 图纸

附件

空白



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。与魏德米勒 Dekafix 一样，MultiFit 系列标记号也能提供标准打印。

在第一次使用 MultiFit 时，建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号，可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	MFF 10/6 MC NE WS	版本
订货号	1856780000	MultiFit, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Festo, 白
GTIN (EAN)	4032248400881	色
数量	600 ST	