数据信息页

KISC M3X5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	固定夹, 安装螺丝, 钢		
订货号	<u>1052100000</u>		
类型	KISC M3X5		
GTIN (EAN)	4008190125332		
数量	100 items		

KISC M3X5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	4.8 mm	深度 (英寸)	0.189 inch	
高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch	
宽度	4.8 mm	宽度 (英寸)	0.189 inch	
净重 ————————————————————————————————————	0.47 g			
温度				
环境温度	-5 °C40 °C			
环保产品合规			·	
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的		直接安装	
防爆版	不	安装方式	旋紧的	
大小				
螺纹外部公制尺寸	3.00 mm			
材料参数				
基础材料	钢	表面处理	其他	
颜色编码	银色			
系统特征值				
类型	用于汇流排			
通用的				
安装指导	直接安装	表面处理	其他	
分类			- · · · -	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

目录日期/图纸 2