**WQV 2.5/7** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 产品图片









附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

### 通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm		
订货号	<u>1054160000</u>		
类型	WQV 2.5/7		
GTIN (EAN)	4008190011246		
数量	10 items		

# **WQV 2.5/7**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	18 mm	深度 (英寸)	0.7087 inch	
高度	34.6 mm	高度 (英寸)	1.3622 inch	
<b>范度</b>	7 mm	宽度 (英寸)	0.2756 inch	
<b>●重</b>	5.4 g			
温度				
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C	
不保产品合规				
RoHS 合规状态	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
REACH SVHC				
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装	
大小				
间距 P(单位:mm)	5.10 mm			
材料参数				
基础材料	PA 66		黄色	
且燃等级符合 UL 94	V-0		7,0	
系统特征值				
类型	用于端子			
通用的				
回路数	7	安装指导	直接安装	
预定数据				
预定电流	32 A		,	
·····································			,	
TIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
CLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			

**WQV 2.5/7** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 横联组件断线和冲孔工具



- 用于魏德米勒 Z 系列横联件 用于 WQV 2.5 至 WQV 35 的横联件
- 用于 WSI 6 端子的横联窗口

## 通用订货数据

类型 WAW 1 NEUTRAL 订货号 9004500000 GTIN (EAN) 4008190053925 数量 1 ST

版本

Miscellaneous tools