

## 产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度: 4 mm, 高度: 4 mm, 深: 12.2 mm, 回路数: 1, Cu Zn
订货号	<a href="#">1056500000</a>
类型	VH 12.4/4/2.8
GTIN (EAN)	4008190162771
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	12.2 mm	深度 (英寸)	0.4803 inch
高度	4 mm	高度 (英寸)	0.1575 inch
宽度	4 mm	宽度 (英寸)	0.1575 inch
直径	4 mm	净重	0.68 g

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型 螺钉固定的

## 大小

直径 4 mm

## 材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	银灰色
------	-------	------	-----

## 系统特征值

类型 用于横联件

## 通用的

回路数 1

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		