

**AP 100 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

**通用订货数据**

版本	端板, RS 100 黑色, 两侧端板, 宽度: 27.2 mm
订货号	<a href="#">1057540000</a>
类型	AP 100 BK
GTIN (EAN)	4032248799688
数量	20 items

**AP 100 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	23.8 mm	深度 (英寸)	0.937 inch
高度	108.2 mm	高度 (英寸)	4.2598 inch
宽度	27.2 mm	宽度 (英寸)	1.0709 inch
净重	7.4 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**材料数据**

阻燃等级符合 UL 94	V-2	绝缘材料	PA 66
绝缘材料组	I	表面处理	未处理的
基础材料	PA 66	相比漏电起痕指数 (CTI)	600 ≤ CTI

**常规数据**

颜色编码	黑色	防护等级	IP20 (安装后)
安装导轨已装备	TS 32, TS 35	比色表 (相似)	RAL 9011
密封选项	无		

**分类**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



AP 100 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

RAIL MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)




**AP 100 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**RS 100 - 外壳型材**

RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装，也支持墙壁安装，可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡 (Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割，因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件，可以使用额外的锁脚来提升稳定性，从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

**通用订货数据**

类型	PTSC KB40X14	版本
订货号	<a href="#">4019420000</a>	安装螺钉 (端子), 0.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 16.9 mm, 高度: 7
GTIN (EAN)	4008190243029	mm
数量	100 ST	