

**SAI-T-5-M12/M12 B-COD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**通用订货数据**

版本	Y 联接器, M12
订货号	<a href="#">1057940000</a>
类型	SAI-T-5-M12/M12 B-COD
GTIN (EAN)	4032248798001
数量	1 items

## SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

净重 33.19 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## 技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	B 编码
插针镀层	镀金的	触点材料	CuSn
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	污染等级	3
屏蔽连接	是		

## 联接数据

组件出线口 - 接插件	M12 针式	单出线口 1 - 接插件	M12 针式
单出线口 2 - 接插件	M12 孔式	拧紧力矩矩	M12: 0.8 - 1.2Nm

## 标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

## 通用参数

回路数	5	编码	B 编码
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
触点材料	CuSn	额定电压	60 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
污染等级	3	端口 1	M12/M12
端口 2	螺钉	屏蔽连接	是
导线外径	-		

## 分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

**SAI-T-5-M12/M12 B-COD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

**布线**

