数据信息页

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	Y 联接器, M12, 信号倍增器
订货号	1057940000
类型	SAI-T-5-M12/M12 B-COD
GTIN (EAN)	4032248798001
数量	1 items

数据信息页

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

净重	33.19 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	B 编码
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	TPU
触点材料	CuZn	额定电压	60 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
污染等级	3	屏蔽连接	是
螺纹环材料	镀镍铜锌合金	外壳温度范围	-30...+90 °C

联接数据

组件出线口 - 接插件	M12 针式	单出线口 1 - 接插件	M12 针式
单出线口 2 - 接插件	M12 孔式	拧紧力矩	M12: 0.8 - 1.2Nm

标准

连接器标准	IEC 61076-2-101

通用参数

回路数	5	编码	B 编码
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
外壳基本材料	TPU	触点材料	CuZn
额定电压	60 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	污染等级	3
端口1	M12	端口 2	螺钉
屏蔽连接	是	外壳温度范围	-30...+90 °C
导线外径	-		

分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

布线

