IE-PH-V14M-FO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







通用订货数据

版本	Empty enclosure
订货号	<u>1058100000</u>
类型	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
数量	10 items

IE-PH-V14M-FO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	c(UL)us		
	LISTED		
ROHS	一致		
JL File Number Search	UL 网站		
证书号 (cULus)	E316369		
尺寸和重量			
深	72.45 mm	深度 (英寸)	2.8524 inch
<u>体</u> 高度	26.8 mm	<u>/*及 (关) /</u> 高度 (英寸)	1.0551 inch
_{同及} 宽度	22.3 mm	宽度 (英寸)	0.878 inch
<u>%及</u> 净重	56.33 g	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.070 mon
温度			
存储温度 安装温度		工作温度	-40 °C70 °C
女装温度			
环保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	ロ双い 行けり下 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b	-5b114ba6bd55	
	,		
连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14	证书号 (cULus)	E316369
分类			<u> </u>
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		·

目录日期/图纸 2

数据信息页

IE-PH-V14M-FO




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



数据信息页

IE-PH-V14M-FO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

LWL-SC

LWL 插芯 SC,适用于接插件 Var.1 / 4 / 14



通用订货数据

类型	IE-PI-SCRJ-SM	版本
订货号	1067390000	SC 插芯, 插头插芯 SCRJ, 单模
GTIN (EAN)	4032248820863	
数量	10 ST	
类型	IE-PI-SCRJ-MM	版本
订货号	1067380000	SC 插芯, 插头插芯 SCRJ, 多模
GTIN (EAN)	4032248821129	
数量	10 ST	
类型	IE-PI-SCRJ-POF	版本
订货号	1067410000	SC 插芯, 插头插芯 SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
数量	10 ST	

防尘盖



保护您的设备,防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-PP-V14P	版本
订货号	1058280000	插头外壳-防护板
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

IE-PH-V14M-FO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 9/11 K MC NE WS

订货号 1857440000

4032248402731 GTIN (EAN)

200 ST 数量

ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的