

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含LC插芯

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 法兰 LWL, IP67, 类别 14, 标准法兰, LC Duplex-耦合, 多重模式 |
| 订货号 | 1058130000 |
| 类型 | IE-BSS-V14M-LCD-MM-C |
| GTIN (EAN) | 4032248799244 |
| 数量 | 10 items |

IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 33 mm | 深度 (英寸) | 1.2992 inch |
| 高度 | 42 mm | 高度 (英寸) | 1.6535 inch |
| 宽度 | 22.2 mm | 宽度 (英寸) | 0.874 inch |
| 净重 | 24.7 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 安装温度 | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|-----------|---------------------------|------|-----------|
| 物品描述 | 类别 14, 标准法兰, LC Duplex-耦合 | 颜色编码 | 其他 |
| 外壳基本材料 | 镀锌 | 安装方式 | 2 螺丝 |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | 500 |
| 光纤类型 | 多重模式 | 插入损耗 | ≤ 0.4 dB |
| 端口 1 | LC Duplex | 端口 2 | LC Duplex |
| 回流损失 (衰减) | ≥ 30 dB | | |

通用标准

| | |
|-------|--|
| 连接器标准 | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20 |
|-------|--|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000752 | ETIM 9.0 | EC000752 |
| ETIM 10.0 | EC000752 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 | | |


IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

安装开孔



IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

防尘盖

保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | IE-BP-V14P | 版本 |
| 订货号 | 1058310000 | 法兰外壳-防护盖 |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | |
| 数量 | 10 ST | |