

**IE-BSS-V14M-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
金属, 含LC插芯

**通用订货数据**

版本	法兰 LWL, IP67, 类别 14, 标准法兰, LC Duplex-耦合, 单模
订货号	<a href="#">1058150000</a>
类型	IE-BSS-V14M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248799268
数量	10 items

**IE-BSS-V14M-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	33 mm	深度 (英寸)	1.2992 inch
高度	42 mm	高度 (英寸)	1.6535 inch
宽度	22.2 mm	宽度 (英寸)	0.874 inch
净重	2.35 g		

**温度**

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

物品描述	类别 14, 标准法兰, LC Duplex-耦合	颜色编码	其他
外壳基本材料	镀锌	安装方式	2 螺丝
防护等级	IP67	插拔次数	500
光纤类型	单模	插入损耗	≤ 0.5 dB
端口 1	LC Duplex	端口 2	LC Duplex
回流损失 (衰减)	≥ 40 dB		

**通用标准**

连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
-------	--

**分类**

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


**IE-BSS-V14M-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**安装开孔**



**IE-BSS-V14M-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**防尘盖**

保护您的设备，防止灰尘和污垢。

**通用订货数据**

类型	IE-BP-V14P
订货号	<a href="#">1058310000</a>
GTIN (EAN)	4032248799404
数量	10 ST