


**IE-BSC-V14M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
 金属, 含RJ45插芯

**通用订货数据**

版本	法兰 RJ45, IP67, 类别14的金属, 耦合 RJ45 - RJ45, 中央锁定法兰, 带 RJ45-转换头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">1058250000</a>
类型	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
数量	10 items

## IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

净重

73.53 g

## 温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 通用参数

端口 1

RJ45

端口 2

RJ45

物品描述

类别 14 的金属, 耦合 RJ45 - RJ45, 中央锁定法兰, 带 RJ45 转换头

密封圈材料

NBR

外壳基本材料

铸铝

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

插针镀层

镍, 镀金

最小护套直径

5 mm

最大护套直径

10 mm

安装方式

中央格兰板

屏蔽

360度; 全封闭外壳

防护等级

IP67

插拔次数

750

## 通用标准

连接器标准

IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51

证书号 (cULus)

E316369

## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小  $\geq 1500$  V AC/DC

介电强度, 触点-触点

$\geq 1000$  V AC/DC

## 分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

安装开孔



## IE-BSC-V14M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

### 通用订货数据

类型	IE-BP-V14P	版本	
订货号	<a href="#">1058310000</a>	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248799404		
数量	10 ST		