

SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供品种齐全的各式传感器执行器电缆。我们提供各种尺寸和长度的传感器以及总线和电子管电缆。如果您找不到特定的产品或者合适长度的产品，请与我们联系。

通用订货数据

版本	总线线路, 回路数: 4, 100 m, 带屏蔽: 是, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	1058630000
类型	SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR
GTIN (EAN)	4032248800322
数量	100 M

SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

7.5 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

电缆长度	100 m	护套颜色	红紫色
防油	in accordance with IEC 60811-2-1	PE 功能	无
适用于拖曳电缆	是	芯线横截面积	0.38 mm ²
接线数量	4	带屏蔽	是
卤素	不	绝缘	聚烯烃, PE
加速度	4 m/s ²	最小弯曲半径, 可变	10 * 直径
最小弯曲半径, 固定	4 * 直径	弯曲循环	2 Mio
导线横截面 (打印/在线)	2 x 0.34 mm ² + 2 x 0.22 mm ²	阻燃性	in accordance with IEC 60332-1-2, in accordance with UL 1581 VW-1 and UL 2556 sec.9.4
传输速率	4 m/s	护套材料	PUR
电缆长度可配置	无	外部覆层符合 UL AWM 样式	20236 (80 °C / 30 V)
混合型电缆	是	辐照交联	无
防焊接火花	无	测试电压: 线与线之间屏蔽	2000 V有效, 50 Hz, 1 分钟
颜色编码	白色, 蓝色, 红色, 黑色	静止时的温度范围	-40...80 °C
耐焊珠高温	无	移动中的温度范围	-20...60 °C
回路数	4	外径	6.9 mm ± 0.3 mm

电缆专用标准

烟雾密度

No

标准

烟雾密度

No

电缆电气属性

操作电压	125 V	绝缘电阻	108 Ω
目录册	其他	传输速率	4 m/s
回路阻抗	181.8 Ω/km	测试电压: 线与线之间屏蔽	2000 V有效, 50 Hz, 1 分钟
800 Hz 的电容	40 nF/km	延迟偏差	450 ns/100m

SAIH-CD-2X0.34/2X0.22-PUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电缆的机械和材料属性

防油	in accordance with IEC 60811-2-1	防紫外线	符合 UL 1581 Sec.1200
卤素	不	加速度	4 m/s ²
弯曲循环	2 Mio	阻燃性	in accordance with IEC 60332-1-2, in accordance with UL 1581 VW-1 and UL 2556 sec.9.4
传输速率	4 m/s	烟雾密度	No

电缆结构


护套颜色	红紫色	接线数量	4
绝缘横截面	1.5 mm	绝缘	聚烯烃, PE
护套材料	PUR	屏蔽导线	铝膜
芯线排列	双绞线	颜色编码	白色, 蓝色, 红色, 黑色
全屏蔽	塑料膜, 屏蔽编织铜导线	屏蔽编织覆盖	85 %
导线材料	青铜 镀锌的	绝缘直径 2	2.00 mm

分类

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

图纸

分解图纸



插针分配方案

