

与插图相似



插图类似

可拆卸和可重复使用的电缆扎带，适用于临时捆绑以及需要开合功能的情况。

通用订货数据

版本	电缆扎带, 7.5 x 200 mm, 聚酰胺 66, 220 N
订货号	<a href="#">1059200000</a>
类型	CB-R 200/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806140
数量	100 items

## CB-R 200/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	200 mm	高度 (英寸)	7.874 inch
宽度	7.5 mm	宽度 (英寸)	0.2953 inch
净重	2.2 g		

## 温度

工作温度范围 -40...85 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 安装材料

防紫外线	否	重新打开	是
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	85 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
最大电缆直径	40 mm	基础材料	聚酰胺 66
抗拉性	220 N	捆束直径, 最大	50 mm
磅力抗拉强度	49 lbf	捆束直径, 最小	3 mm

## 重要注意事项

产品信息 箱装数量 (件) : 60  
袋装数量 (件) : 100  
一个配送单位对应一个箱装数量, 且仅可订购配送单位的整数倍。

## 分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

图纸

