

CB-R 250/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

可拆卸和可重复使用的电缆扎带，适用于临时捆绑以及需要开合功能的情况。

通用订货数据

版本	电缆扎带, 7.5 x 250 mm, 聚酰胺 66, 220 N
订货号	1059220000
类型	CB-R 250/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806164
数量	3500 items

CB-R 250/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	250 mm	高度 (英寸)	9.8425 inch
宽度	7.5 mm	宽度 (英寸)	0.2953 inch
净重	2.57 g		

温度

工作温度范围 -40...85 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装材料

防紫外线	否	重新打开	是
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	85 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
最大电缆直径	70 mm	基础材料	聚酰胺 66
抗拉性	220 N	捆束直径, 最大	65 mm
磅力抗拉强度	49 lbf	捆束直径, 最小	3 mm

重要注意事项

产品信息 箱装数量 (件) : 35
袋装数量 (件) : 100
一个配送单位对应一个箱装数量, 且仅可订购配送单位的整数倍。

分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

图纸

