

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







预装 IE 电缆,铁路电缆,Cat.5,蓝色或黑色,M12

#### 通用订货数据

版本	系统电缆, M12 D 编码 – IP 67 直型插座. M12 D 编码 – IP 67 直型插针, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1.5 m
订货号	<u>1059340015</u>
类型	IE-C5DB4RE0015MSSMCS-E
GTIN (EAN)	4032248806638
数量	1 items

# Weidmüller **₹**

### IE-C5DB4RE0015MSSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Р	1 20/	ц	=
ı		P	
lи	N 77 Y 1	1	
r		ľ	I = I

审批

甲批			
ROHS			
	- X		
尺寸和重量			
	1.5 m	长度 (英寸)	59.0551 inch
净重	131.12 g	- 12 17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		- 1- 10 <del></del>	
存储温度 安装温度	-40 °C90 °C -25 °C90 °C	工作温度	-40 °C90 °C
	20 000 0		1
环保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a	
电缆专用标准			
总线阻燃性	符合 ISO 6722-1 5.22 (UN	<b>氟含量</b>	According to EN 60684-2
	ECE-R 118.01) 标准		Section 45.2
电缆束上的垂直火花扩散	According to BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, According to IEC 60332-3-25 D	多芯线金属数据和控制电缆	According to EN50288-2-2
卤化氢含量	According to EN-50267-2-1, According to IEC 60754-1	燃气的腐蚀性	to IEC 60754-2
轨道车防火	According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4, According to BS 6853, According to EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3	烟雾密度	According to BS 6853 Appendix D, 符合 EN 50268-2, According to IEC 61034-2
有毒气体	According to BS 6853 Appendix B		
通用标准			
连接器标准	IEC 61076-2-101		
	120 01070-2-101		
右插头			
插头,右	M12, D-编码, IP67, 孔式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
左插头			
插头,左	M12, D-编码, IP67, 针式端 头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
电缆电气属性	1		
目录册	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)		

目录日期/图纸 2

# Weidmüller **3**

### IE-C5DB4RE0015MSSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

电缆的机械和材料属性			
<b>防油</b>	in accordance with EN 50306-3	卤素	无卤, 符合IEC 60754-2标 准
最小弯曲半径,多次		 抗磨性	非常好
且燃性	in accordance with IEC 60332-1-2	燃气的腐蚀性	to IEC 60754-2
烟雾密度	According to BS 6853 Appendix D, 符合 EN 50268-2, According to IEC 61034-2		
电缆结构			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	护套颜色	
<b>載面积</b>	2*2*AWG 22/7 - 2*2*0.36 mm <sup>2</sup>	屏蔽	SF/UTP
色缘横截面	1.95 mm	最大护套直径	7.55 mm
最小护套直径	6.95 mm	护套材料	Radox GKW S
分类			
TIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
TIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
TIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
CLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
CLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
CLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
CLASS 15.0	27-06-03-08		

目录日期/图纸 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





接线图 分解图纸

M12		M12
1	yellow	1
2 ——	white	
_	orange	_
3 ——		3
4	blue	4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Screwty® 电缆接头工具



#### 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感 器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆 形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不 费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也 适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因 此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

#### 通用订货数据

类型 SCREWTY-M12 订货号 190000000 GTIN (EAN)

4032248375868

数量

#### 版本

Cable gland tool for moulded M12 lines

#### Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



#### 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感 器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆 形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不 费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也 适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因 此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

#### 通用订货数据

类型 SCREWTY-M12-DM 订货号 1900001000

4032248436408

数量 1 ST

GTIN (EAN)

Cable gland tool for moulded M12 lines

#### Screwty® 电缆接头工具



#### 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感 器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆 形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不 费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也 适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因 此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

#### 通用订货数据

类型 SCREWTY SET 订货号 1910000000 GTIN (EAN) 4032248436842

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



#### 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

#### 通用订货数据

类型	SCREWTY SET-DM	版本
订货号	<u>1920000000</u>	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436859	
数量	1 ST	

#### 空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

类型	TM-I 12 MC NE GE	版本
订货号	<u>1718411687</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190348984	
数量	320 ST	
类型	TM-I 18 MC NE GE	版本
订货号	<u>1718431687</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 黄色
订货号 GTIN (EAN)	<u>1718431687</u> 4008190349028	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 黄色

目录日期/图纸 6