

**IE-C5DD4UG0250MCAXXX-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电  
 缆, M12

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | 牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 - IP 67 弯角插<br>针, 打开的, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA<br>T568-B), PUR, 25 m |
| 订货号        | <a href="#">1059750250</a>  |
| 类型         | IE-C5DD4UG0250MCAXXX-X  |
| GTIN (EAN) | 4050118324198   |
| 数量         | 1 items   |

## IE-C5DD4UG0250MCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |           |         |              |
|----|-----------|---------|--------------|
| 长度 | 25 m      | 长度 (英寸) | 984.252 inch |
| 净重 | 1384.24 g |         |              |

## 温度

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | -50 °C...70 °C | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 安装温度 | -20 °C...60 °C |      |                |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## 电缆专用标准

|        |   |        |                       |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 绝缘材料标准 | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | 导线材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| 屏蔽材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |        |                       |

## 标准

|        |   |        |                       |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 绝缘材料标准 | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | 导线材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| 屏蔽材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |        |                       |

## 右插头

插头, 右 自由导线端

## 左插头

插头, 左 M12, D-编码, IP67, 针式端头, 弯曲 90°, 插头, 塑料, 带屏蔽

## 电缆电气属性

|           |   |               |                        |
|-----------|---|---------------|------------------------|
| 目录册       | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) | 传输速率          | 180 m/min              |
| 1 kHz 的电容 | 52 nF/km                                    | 回路阻抗          | 120 Ω/km               |
| 信号传达时间    | 5.3 ns/m                                    | 测试电压: 线与线之间屏蔽 | 2000 V有效, 50 Hz, 1 分钟  |
| 电阻差别      | 3 %   | 操作电压 UL       | 600 V                  |
| 延迟偏差      | 40 ns/100m                                  | 工作电压 (UL 额定)  | 600 V                  |
| 传输阻抗      | 20 mΩ/m @ 10 MHz                            | 特性阻抗          | 100 ± 15 Ω 在 1-100 MHz |

IE-C5DD4UG0250MCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

电缆的机械和材料属性

|            |                                  |            |                    |
|------------|----------------------------------|------------|--------------------|
| 防油         | in accordance with IEC 60811-2-1 | 无硅胶        | 是                  |
| 防紫外线       | 是                                | 拉力         | ≤ 150 N            |
| 卤素         | 无卤, 符合IEC 60754-2标准              | 加速度        | 4 m/s <sup>2</sup> |
| 最小弯曲半径, 多次 | 7.5 *直径                          | 最小弯曲半径, 单次 | 5 x 电缆直径           |
| 抗磨性        | 非常好                              | 弯曲循环       | 3 Mio              |
| 阻燃性        | in accordance with IEC 60332-1   | 传输速率       | 180 m/min          |
| 火焰传播       | 无                                |            |                    |

电缆结构

|        |   |             |                                   |
|--------|---|-------------|-----------------------------------|
| 绞合线    | 7   | 护套颜色        | 绿(RAL 6018)                       |
| 标准名称   | 2YH(ST)C11Y<br>2x2x0.75/1.5-100 LI VZN<br>GN FRNC | 截面积         | 4*AWG 22/7 - 0.32 mm <sup>2</sup> |
| 屏蔽     | SF/UTP  | 接线数量        | 4                                 |
| 绝缘横截面  | 1.5 mm  | 绝缘          | PE                                |
| 最大护套直径 | 6.7 mm  | 最小护套直径      | 6.3 mm                            |
| 护套材料   | PUR   | 填充料         | 作为中央元件                            |
| 芯线排列   | 星绞四线组   | 芯线绝缘强度      | 0.38 mm                           |
| 全屏蔽    | 铝膜, 屏蔽编织铜导线                                       | 屏蔽编织覆盖      | 85 %                              |
| 导线材料   | 涂锡铜绞线   | 内护套直径       | 3.9 mm                            |
| 护套材料厚度 | 0.9 mm  | 颜色序列或导线-导线对 | 白、黄、蓝、橙色                          |
| 屏蔽编织强度 | 0.13 mm   |             |                                   |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

图纸

---

---

|        | M12 |
|--------|-----|
| yellow | 1   |
| white  | 2   |
| orange | 3   |
| blue   | 4   |

---

---

IE-C5DD4UG0250MCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

Screwty® 电缆接头工具



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

|            |                            |    |   |
|------------|----------------------------|----|---|
| 类型         | SCREWTY SET                | 版本 |   |
| 订货号        | <a href="#">1910000000</a> |    | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| GTIN (EAN) | 4032248436842              |    |   |
| 数量         | 1 ST                       |    |   |

Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

|            |                            |    |   |
|------------|----------------------------|----|---|
| 类型         | SCREWTY SET -DM            | 版本 |   |
| 订货号        | <a href="#">1920000000</a> |    | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| GTIN (EAN) | 4032248436859              |    |   |
| 数量         | 1 ST                       |    |   |

Screwty® 电缆接头工具



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型         | SCREWTY- M12               | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">1900000000</a> |    | Cable gland tool for moulded M12 lines |
| GTIN (EAN) | 4032248375868              |    |  |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |

**Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能**



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

**通用订货数据**

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型         | SCREWTY-M12-DM             | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">1900001000</a> | 版本 | Cable gland tool for moulded M12 lines |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |    |  |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |

**工具**



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

**通用订货数据**

|            |                            |    |          |
|------------|----------------------------|----|----------|
| 类型         | AM 12                      | 版本 |          |
| 订货号        | <a href="#">9030060000</a> | 版本 | 工具, 剥线工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |    |          |
| 数量         | 1 ST                       |    |          |
| 类型         | IE-CST                     | 版本 |          |
| 订货号        | <a href="#">9204350000</a> | 版本 | 工具, 剥线工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248653072              |    |          |
| 数量         | 1 ST                       |    |          |

空白



TM-I 在轨道交通行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。
  - 在轨道交通行业中得到广泛认可和应用。
  - 可以与标记套和标签一起使用。
  - 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。
- 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | TM-I 12 MC NE WS           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色              |
| GTIN (EAN) | 4008190348977              |  |
| 数量         | 320 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 18 MC NE WS           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |  |
| 数量         | 320 ST                     |  |