## SAI-Y-4S-M12/M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### 通用订货数据

版本	Y- 插头, M12 / M12
订货号	<u>1060730000</u>
类型	SAI-Y-4S-M12/M12
GTIN (EAN)	4032248810192
数量	1 items

### **SAI-Y-4S-M12/M12**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

由 批.	
. 1 . 350	

MAMID 认证



ROHS 一致

### 尺寸和重量

净重 20.24 g

### 环保产品合规

RoHS 合规状态合规,无例外REACH SVHC不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

#### 技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	A 编码
插针镀层	Au (Gold)	外壳基本材料	PBT
额定电压	24 V		4 A
防护等级	IP67	 污染等级	3
屏蔽连接	 否	 外壳温度范围	-25+90°C

#### 联接数据

组件出线口 - 接插件	M12 针式	单出线口 1 - 接插件	M12 孔式
单出线口 2 - 接插件	M12 孔式	拧紧力矩矩	M12: 0.8 - 1.2Nm

#### 标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

#### 通用参数

回路数	4	编码	A 编码
联接螺纹	M12 / M12	插座触点材料	CuSn
插针材料	CuZn	插针镀层	Au (Gold)
外壳基本材料	PBT	额定电压	24 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
污染等级	3	端口1	M12/M12
端口 2	螺钉	屏蔽连接	否
外壳温度范围	-25+90°C	导线外径	-

#### 分类

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

目录日期/图纸 2

### **SAI-Y-4S-M12/M12**




#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# 图纸

### 尺寸图




## 尺寸图



### 接线图

#### 1. Female M12





Male M12