

**IE-CC-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett 接插件, IEC 61076-3-106 Var. 1 (以太网/IP)  
塑料, 空外壳

通用订货数据

版本	Coupling, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
订货号	<a href="#">1061820000</a>
类型	IE-CC-V01P
GTIN (EAN)	4032248811151
数量	10 items

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	118.7 mm	深度 (英寸)	4.6732 inch
高度	42.4 mm	高度 (英寸)	1.6693 inch
宽度	41.8 mm	宽度 (英寸)	1.6457 inch
净重	5.54 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
外壳基本材料	PA UL 94 V0	安装方式	地面安装, 用于任意飞行的连接, 墙体安装
防护等级	IP67	插拔次数	750


## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1
-------	------------------------

## 分类


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

尺寸图



**RJ45**

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒



**通用订货数据**

类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	