


IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
 金属, 含SC插芯

通用订货数据

版本	法兰 LWL, IP67, 类别 14, 中央螺旋接合, SCRJ Duplex 耦合, 单模
订货号	1062600000
类型	IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813315
数量	10 items

IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

深	36.15 mm	深度 (英寸)	1.4232 inch
高度	39.6 mm	高度 (英寸)	1.5591 inch
宽度	39.6 mm	宽度 (英寸)	1.5591 inch
净重	55.81 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

通用参数

物品描述	类别 14, 中央螺旋接合, SCRJ Duplex-耦合	颜色编码	其他
外壳基本材料	铸锌	防护等级	IP67
插拔次数	500	光纤类型	单模
插入损耗	≤ 0.5 dB	端口 1	SCRJ
端口 2	SCRJ	回流损失 (衰减)	≥ 40 dB


通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	证书号 (cULus)	E316369
-------	--	-------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

安装开孔



IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V14P	版本	
订货号	1058310000	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248799404		
数量	10 ST		