

IE-BSC-V14M-LCD-MM-C


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)

金属, 含LC插芯

通用订货数据

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 版本         | 法兰 LWL, IP67, 类别 14, 中央螺旋接合, LC Duplex耦合, 多重模式 |
| 订货号        | <a href="#">1062610000</a>                     |
| 类型         | IE-BSC-V14M-LCD-MM-C                           |
| GTIN (EAN) | 4032248813322                                  |
| 数量         | 10 items                                       |

## IE-BSC-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 33 mm   | 深度 (英寸) | 1.2992 inch |
| 高度 | 39.6 mm | 高度 (英寸) | 1.5591 inch |
| 宽度 | 39.6 mm | 宽度 (英寸) | 1.5591 inch |
| 净重 | 52.9 g  |         |             |

## 温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C  
安装温度

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## 通用参数

|        |                             |           |           |
|--------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 物品描述   | 类别 14, 中央螺旋接合, LC Duplex 耦合 | 颜色编码      | 其他        |
| 外壳基本材料 | 铸锌                          | 防护等级      | IP67      |
| 插拔次数   | 500                         | 光纤类型      | 多重模式      |
| 插入损耗   | ≤ 0.4 dB                    | 端口 1      | LC Duplex |
| 端口 2   | LC Duplex                   | 回流损失 (衰减) | ≥ 30 dB   |

## 通用标准


连接器标准 IEC 61076-3-117 Var. 14,  
IEC 61754-20

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000752    | ETIM 9.0    | EC000752    |
| ETIM 10.0   | EC000752    | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 |             |             |

图纸

安装开孔



## IE-BSC-V14M-LCD-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

### 通用订货数据

|            |                            |          |  |
|------------|----------------------------|----------|--|
| 类型         | IE-BP-V14P                 | 版本       |  |
| 订货号        | <a href="#">1058310000</a> | 法兰外壳-防护盖 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248799404              |          |  |
| 数量         | 10 ST                      |          |  |