

**WAD 27 B GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

**通用订货数据**

版本	组标记号, 盖板, 64 x 27 mm, 间距 P (单位 : mm) : 27.00 Weidmueller, 黄色
订货号	<a href="#">1062860000</a>
类型	WAD 27 B GE/SW
GTIN (EAN)	4008190127732
数量	10 items

## WAD 27 B GE/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	64 mm	高度 (英寸)	2.5197 inch
宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch
净重	4.61 g		

## 温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据IECEX/ATEX

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

## 大小

间距 P (单位 : mm)	27.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 通用的

最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
--------	--------	--------	--------

## 分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		