# 数据信息页

## **WAD 27 NE WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用 在必须在应用内指明外部电压的场所。

#### 通用订货数据

版本	组标记号, 盖板, 64 x 27 mm, 间距 P(单位: mm): 27.00 Weidmueller, 白色
订货号	<u>1062960000</u>
类型	WAD 27 NE WS
GTIN (EAN)	4008190148225
数量	10 items

## **WAD 27 NE WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
高度	64 mm	高度 (英寸)	2.5197 inch	
宽度 争重	27 mm 4.71 g	宽度 (英寸)	1.063 inch	
温度				
工作温度范围	-40100 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
额定数据IECEx/ATEX			<u> </u>	
工作温度范围	-40100 °C			
大小				
间距 P(单位:mm)	27.00 mm			
材料参数				
基础材料	聚酰胺 66		白色	
阻燃等级符合 UL 94	V-2			
通用的			<u> </u>	
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C	
分类			,	
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01	
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01	
ECLASS 15.0	27-28-11-01			

目录日期/图纸 2