

WAD 27 NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	组标记号, 盖板, 64 x 27 mm, 间距 P (单位 : mm) : 27.00 Weidmueller, 白色
订货号	1062960000
类型	WAD 27 NE WS
GTIN (EAN)	4008190148225
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	64 mm	高度 (英寸)	2.5197 inch
宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch
净重	4.71 g		

温度

工作温度范围 -40...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据IECEX/ATEX

工作温度范围 -40...100 °C

大小

间距 P (单位 : mm) 27.00 mm

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	白色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

通用的

最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
--------	--------	--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		