

AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



提供适合浅蓝色和黑色 VSSC 产品系列的端板 (AP)

通用订货数据

版本	VSSC, 端板
订货号	1063110000
类型	AP VSSC6
GTIN (EAN)	4032248947553
数量	50 items

AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	81 mm	深度 (英寸)	3.189 inch
高度	88.5 mm	高度 (英寸)	3.4842 inch
宽度	1.6 mm	宽度 (英寸)	0.063 inch
净重	5.8 g		

温度

存储温度	-40 °C...80 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
湿度	5...96 %		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

类型	侧板	类型	其他
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
防护等级	IP20		

通用数据

防护等级	IP20	颜色编码	黑色
------	------	------	----

分类

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		