

## 产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联件 (端子), 螺钉固定的, 银灰色, 232 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm): 27.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
订货号	<a href="#">1063500000</a>
类型	WQV 70/95/2
GTIN (EAN)	4008190028329
数量	5 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	61.6 mm	深度 (英寸)	2.4252 inch
高度	37 mm	高度 (英寸)	1.4567 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	101.6 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
------	-------	------	------

## 可压接导线 (额定联接)

最大拧紧力矩	3 Nm
--------	------

## 大小

间距 P (单位 : mm)	27.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
------	--------	------	-----

## 系统特征值

类型	用于端子
----	------

## 通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 额定数据

额定电流	232 A
------	-------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## WQV 70/95/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 横联组件断线和冲孔工具



- 用于魏德米勒 Z 系列横联件
- 用于 WQV 2.5 至 WQV 35 的横联件
- 用于 WSI 6 端子的横联窗口

## 通用订货数据

类型	WAW 1 NEUTRAL	版本
订货号	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
数量	1 ST	