

产品图片



WQV 70/3 106360



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 银灰色, 232 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）：27.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
订货号	1063600000
类型	WQV 70/95/3
GTIN (EAN)	4008190187514
数量	5 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	61.6 mm	深度 (英寸)	2.4252 inch
高度	54 mm	高度 (英寸)	2.126 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	159.8 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的
------	-------

可压接导线 (额定联接)

最大拧紧力矩	3 Nm
--------	------

大小

间距 P (单位: mm)	27.00 mm
---------------	----------

材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
------	--------	------	-----

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

回路数	3
-----	---

额定数据

额定电流	232 A
------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

附件

横联组件断线和冲孔工具



- 用于魏德米勒 Z 系列横联件
- 用于 WQV 2.5 至 WQV 35 的横联件
- 用于 WSI 6 端子的横联窗口

通用订货数据

类型	WAW 1 NEUTRAL	版本	
订货号	900450000	Miscellaneous tools	
GTIN (EAN)	4008190053925		
数量	1 ST		