WQV 35-2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片









附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 13
	mm
订货号	<u>1064100000</u>
类型	WQV 35-2.5
GTIN (EAN)	4008190142285
数量	10 items

WQV 35-2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	41.5 mm	深度 (英寸)	1.6339 inch	
<u>体</u> 高度	21 mm	 高度 (英寸)	0.8268 inch	
<u>同反</u>	13 mm	<u>同及(关寸)</u> 宽度 (英寸)	0.5118 inch	
净重	10.72 g		0.5110 men	
温度				
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	 合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装	
可压接导线 (额定联接)				
最大拧紧力矩	0.8 Nm	最小拧紧力矩	0.4 Nm	
大小				
间距 P(单位:mm)	16.00 mm			
材料参数				
基础材料	PA 66		黄色	
至吨的村 阻燃等级符合 UL 94	V-0			
系统特征值				
类型	用于端子			
通用的				
回路数	3	安装指导	直接安装	
额定数据				
额定电流	41 A			
分类				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	

数据信息页

WQV 35-2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		