

WAH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



106446 WAH 35



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 盖板, 米色, 26 mm
订货号	1064460000
类型	WAH 35
GTIN (EAN)	4008190176587
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	22.6 mm	深度 (英寸)	0.8898 inch
高度	63.5 mm	高度 (英寸)	2.5 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
净重	4.92 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	卡入	防爆版	不
------	----	-----	---

大小

间距 P (单位 : mm)	27.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

附件

针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

类型	WAP WFF35	版本	
订货号	1069700000	插销型螺钉端子, 盖板, 深褐, 2 mm	
GTIN (EAN)	4008190104023		
数量	20 ST		