数据信息页

WAH 120 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 盖板, 蓝色, 41 mm
订货号	1064680000
类型	WAH 120 BL
GTIN (EAN)	4008190063931
数量	20 items

数据信息页

WAH 120 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	34.5 mm	深度 (英寸)	1.3583 inch
高度	110.25 mm	高度 (英寸)	4.3405 inch
宽度	41 mm	宽度 (英寸)	1.6142 inch
净重	14.85 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	卡入	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P（单位：mm）	42.00 mm

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

通用的

安装指导	直接安装

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

WAH 120 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

类型	WAP WFF120	版本
订货号	1073000000	插销型螺钉端子, 盖板, 深褐, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190475260	
数量	20 ST	