


WZAD120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附加联接让单独的分接电压成为可能。比如可用于总开关之前的应急电源，或者仅在应用内用作附加联接。

通用订货数据

版本	辅助连接（端子），联接点数量: 1
订货号	1066100000
类型	WZAD120
GTIN (EAN)	4008190017019
数量	10 items

WZAD120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
高度	44.41 mm	高度 (英寸)	1.7484 inch
宽度	24 mm	宽度 (英寸)	0.9449 inch
净重	7.45 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

可压接导线 (额定联接)

联接点数量	1	压接范围, 最大	6 mm ²
压接范围, 最小	0.5 mm ²		

材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
------	--------	------	-----

系统特征值

类型	辅助连接	层数	1
每层压接点数量	1		

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		