

## WZAF 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



附加联接让单独的分接电压成为可能。比如可用于总开关之前的应急电源，或者仅在应用内用作附加联接。

## 通用订货数据

版本	辅助连接（端子）
订货号	<a href="#">1066300000</a>
类型	WZAF 120
GTIN (EAN)	4008 190024642
数量	10 items

## WZAF 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch
净重	8.15 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	已制动的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	27.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
------	--------	------	-----

## 系统特征值

类型	辅助连接
----	------

## 通用的

安装指导	直通 (套管), 直接安装
------	---------------

## 额定数据

额定电流	32 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		