

WZAF 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附加联接让单独的分接电压成为可能。比如可用于总开关之前的应急电源，或者仅在应用内用作附加联接。

通用订货数据

版本	辅助连接（端子）
订货号	1066400000
类型	WZAF 185
GTIN (EAN)	4008 19003 1985
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-09-30T00:00:00+02:00

WZAF 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
净重	16.05 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已制动的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位: mm)	40.00 mm
---------------	----------

材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
------	--------	------	-----

系统特征值

类型	辅助连接
----	------

通用的

安装指导	直通 (套管), 直接安装
------	---------------

额定数据

额定电流	32 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		