WZAF 300



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







附加联接让单独的分接电压成为可能。比如可用于总开关之前的应急电源,或者仅在应用内用作附加联接。

通用订货数据

版本	辅助连接(端子)		
订货号	<u>1066500000</u>		
类型	WZAF 300		
GTIN (EAN)	4008190157579		
数量	10 items		

WZAF 300



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
マナ和重量	'		
深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
速度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
重	15.15 g		
温度			
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
不保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
固定类型	已制动的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
3年天皇			且他(長官), 且汝父衣
	<u> </u>		
大小			
 可距 P(单位:mm)	27.00 mm		
材料参数	,		,
基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
系统特征值			
类型	辅助连接		
 通用的	10577.		
安装指导	直通 (套管), 直接安装		
额定数据			
颁定电流	32 A		
	32 A		
分类 			
TIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
CLASS 13.0	27-25-03-08	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		

目录日期/图纸 2