数据信息页

AP VSSC6 LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

提供适合浅蓝色和黑色 VSSC 产品系列的端板(AP)

通用订货数据

版本	VSSC, 端板	
订货号	<u>1067230000</u>	
 类型	AP VSSC6 LB	
GTIN (EAN)	4032248999866	
数量	50 items	

AP VSSC6 LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深	81 mm	深度 (英寸)	3.189 inch	
·····································	88.5 mm	高度 (英寸)	3.4842 inch	
<u> </u>	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch	
重	5.8 g			
温度	,			
字储温度 	-40 °C80 °C	工作温度	-40 °C70 °C	
プロ <u>畑及</u> 显度	596 %		-40 C70 C	
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
通用参数			,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		类型	其他	
5 <u>年</u> 阻燃等级符合 UL 94	V-0			
方护等级	IP20		/发血	
通用数据				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IP20	颜色编码		
分类				
ETIM 6.0	EC002496	ETIM 7.0	EC002496	
TIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496	
TIM 10.0	EC002496	ECLASS 9.1	27-13-92-90	
CLASS 11.0	27-13-08-92	ECLASS 12.0	27-17-90-90	
CLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90	
CLASS 15.0	27-17-90-90			
示书规格表				
	端板,VSSC6	 简短描述	Varitector VSSC6 端板	
计判理 处	<u> </u>		ValiteCtor V35C6 编仪	

目录日期/图纸 2