

## AP VSSC4 LB



提供适合浅蓝色和黑色 VSSC 产品系列的端板 (AP)

### 通用订货数据

版本	VSSC, 端板
订货号	<a href="#">1067240000</a>
类型	AP VSSC4 LB
GTIN (EAN)	4032248999873
数量	50 items

**AP VSSC4 LB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	58.5 mm	深度 (英寸)	2.3031 inch
高度	76 mm	高度 (英寸)	2.9921 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
净重	3.71 g		

**温度**

存储温度	-40 °C...80 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
湿度	5...96 %		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

类型	侧板	类型	其他
阻燃等级符合 UL 94	V-O	颜色编码	浅蓝

**通用数据**

颜色编码	浅蓝
------	----

**联接参数**

联接类型	螺钉联接
------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

**标书规格表**

详细描述	用于 VSSC4 的端板	简短描述	Varitector VSSC4 端板
------	--------------	------	---------------------