AP VSSC4 LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











提供适合浅蓝色和黑色 VSSC 产品系列的端板(AP)

通用订货数据

版本	VSSC, 端板	
订货号	<u>1067240000</u>	
类型	AP VSSC4 LB	
GTIN (EAN)	4032248999873	
数量	50 items	

AP VSSC4 LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
POLIC	Σh			
ROHS	<u>一</u> 致			
尺寸和重量				
	<u>'</u>		<u>'</u>	
深	58.5 mm	深度 (英寸)	2.3031 inch	
高度	76 mm	高度 (英寸)	2.9921 inch	
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch	
净重	3.71 g			
温度				
存储温度	-40 °C80 °C	工作温度	-40 °C70 °C	
湿度	596 %			
环保产品合规				
D 110 0 101 1 +				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数				
类型	侧板	类型	其他	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	浅蓝	
通用数据				
颜色编码	浅蓝			
	/发篮			
联接参数				
联接类型	螺钉联接			
分类				
ETIM 6.0	EC002496	ETIM 7.0	EC002496	
ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496	
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 9.1	27-13-92-90	
ECLASS 11.0	27-13-08-92	ECLASS 12.0	27-17-90-90	
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90	
ECLASS 15.0	27-17-90-90			
标书规格表				
M/=100 B				
详细描述	用于 VSSC4 的端板	简短描述	Varitector VSSC4 端板	

目录日期/图纸 2