


**WBB ZA WDU1.5/BL 10/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	隔板（端子），橙色，高度：45.4 mm，宽度：5 mm，V-2，PA 66
订货号	<a href="#">1068260000</a>
类型	WBB ZA WDU1.5/BL 10/10
GTIN (EAN)	4008190015657
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	36.7 mm	深度 (英寸)	1.4449 inch
高度	45.4 mm	高度 (英寸)	1.7874 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	4.31 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

## 其它技术参数

可卡装	无	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	挡板及隔板
----	-------

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		