

**IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



双层接线盒 / 耦合，为 FreeCon PushPull 接插件设计，  
Var.14 符合 IEC 61076-3-117 带 RJ45 和 PushPull Power

**通用订货数据**

版本	接线箱, FreeCon, RJ45, 耦合, 电源, IP65
订货号	<a href="#">1068820000</a>
类型	IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823918
数量	1 items

**IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E316369

**尺寸和重量**

深	61 mm	深度 (英寸)	2.4016 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	80 mm	宽度 (英寸)	3.1496 inch
净重	451.6 g		

**温度**

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	银色
外壳基本材料	铝型材, 盒盖 : 锌压铸件, 涂漆	安装方式	螺钉安装
防护等级	IP65	插拔次数	≥ 100

**通用标准**

连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	证书号 (cULus)	E316369
-------	---	-------------	---------

**电源联接器集束技术数据**

50°C 时的电流承载能力 (电源联接器)	16 A	电源联接器触点材料	铜合金
电源联接器污染程度	2	电源联接器闭锁类型	Push Pull 推拉
电源联接器外壳基本材料	镀锌, 经镀镍处理的	电源联接器电缆密封材料	TPE
电源联接器插拔次数	≤ 100	电源联接器接触点表面	镍, 镀金
电源联接器密封材料	NBR	电源联接器触点支架材料	PA
电源联接器额定电压	24 V		

**技术数据 RJ 45 耦合**

电流承载能力 RJ 45 耦合	1 A	最小介电强度 触点-触点 (RJ45 耦合)	≥ 1000 V DC
外壳基本材料 (RJ 45 耦合器)	镀锌	类型 (RJ 45 耦合)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
绝缘电阻 (RJ 45 耦合)	> 500 MΩ	最大介电强度 触点-护罩 (RJ45 耦合)	≥ 1500 V DC
触点表面 (RJ 45 耦合)	镍, 镀金	触点电阻 (RJ 45 耦合器)	≤ 20 mΩ

## IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据


### 分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


**IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****尺寸图**


Bottom view

**尺寸图**

Bottom view with mounting foot

**尺寸图**

Front view

**尺寸图**

Side view

**接线图**

RJ45	RJ45	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6			
7	7		
8	8		

**IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****防尘盖**

保护您的设备，防止灰尘和污垢。

**通用订货数据**

类型	IE-BP-VAPP	版本
订货号	<a href="#">1068930000</a>	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248823093	
数量	10 ST	
类型	IE-BP-V14P	版本
订货号	<a href="#">1058310000</a>	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	

**Sets**

PushPull Power 接插件, PROFINET 规范

**通用订货数据**

类型	IE-PS-VAPM-5P-2.5	版本
订货号	<a href="#">2465440000</a>	电源连接器, 插头, PROFINET, 接插件套件
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 ST	

**Sets - RJ45**

PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
 金属, 含RJ45插芯



**IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	版本
订货号	<a href="#">1012170000</a>	插头 RJ45 压接, 无需工具, 类别14的金属, 5类 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
数量	10 ST	

**PVC**

预装IE电缆, PROFINET, PushPull接插件符合PROFINET规格

**通用订货数据**

类型	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X	版本
订货号	<a href="#">1350120010</a>	系统电缆, PushPull 电源, PushPull 电源, PVC, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296	
数量	1 ST	

**拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67**

预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-117 Var.14

**通用订货数据**

类型	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	版本
订货号	<a href="#">1119730010</a>	牵引电缆, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 金属, RJ45 IP 67
GTIN (EAN)	4032248985463	PushPull V14 金属, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),
数量	1 ST	PUR, 1 m