

**IE-CD-V14MHYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



接线盒, 为FreeCon PushPull 接插件设计, Var.14 符合  
IEC 61076-3-117 金属混合 10pol. 部件

**通用订货数据**

版本	接线箱, FreeCon, 混合, 模块, IP65
订货号	<a href="#">1068850000</a>
类型	IE-CD-V14MHYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248823925
数量	1 items

**IE-CD-V14MHYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E316369

**尺寸和重量**

深	100 mm	深度 (英寸)	3.937 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	41 mm	宽度 (英寸)	1.6142 inch
净重	372 g		

**温度**

存储温度	-40 °C...75 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度			

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**通用参数**

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	银色
外壳基本材料	铝型材, 盒盖 : 锌压铸件, 涂漆	安装方式	2 螺丝, 用于任意飞行的连接, 螺钉安装
防护等级	IP65		

**通用标准**

连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14	证书号 (cULus)	E316369
-------	-------------------------	-------------	---------

**混合联接器技术数据**

混合联接器软导线最大压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	混合联接器接触点表面	镍, 镀金
最大护套直径 (混合联接器)	10 mm	混合联接器插拔次数	500
混合联接器外壳基本材料	锌压铸 (法兰), PA 66	混合联接器软导线最大压接面积 (AWG)	AWG 20
混合联接器屏蔽	360° 屏蔽插针	混合联接器密封材料	NBR
混合联接器的额定电压 (DIN EN 61984)	24 V	最小护套直径 (混合联接器)	5 mm
混合联接器软导线最小压接面积 (AWG)	AWG 27	混合联接器触点材料	铜合金
混合联接器触点电阻	≤ 10 mΩ	混合联接器软导线最小压接面积	0.08 mm <sup>2</sup>
混合联接器防护类型	IP65	回路数	10
额定电流 (混合式联接器)	每个触点 3 A		

**分类**


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**IE-CD-V14MHYB-10P-FJ**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**尺寸图**


Bottom view

**尺寸图**

Bottom view with mounting foot

**尺寸图**

Front view

**尺寸图**

Side view

**IE-CD-V14MHYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****FreeCon的安装脚**

也适用于工业以太网附件：可以从魏德米勒一手获得。

优点：

- 工具
- 测试设备
- 穿透电缆
- 开关柜联接
- 标记号
- 防尘
- 电源模块
- 过压保护

**通用订货数据**

类型	IE-CD-MA	版本
订货号	<a href="#">1099580000</a>	安装脚, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
数量	10 ST	

**防尘盖**

保护您的设备，防止灰尘和污垢。

**通用订货数据**

类型	IE-BP-V14P	版本
订货号	<a href="#">1058310000</a>	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	

**Hybrid**

混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体

**通用订货数据**

类型	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	版本
订货号	<a href="#">1135160000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
数量	300 ST	

**IE-CD-V14MHYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	版本
订货号	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	
类型	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	版本
订货号	<a href="#">1068970000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
数量	300 ST	

**Crimping tools**

- ... 用于魏德米勒RSV和DSTV-HD系统的插针  
 • 自锁机构保证了压接的质量  
 • 操作失误时可以解除自锁  
 • 固定挡块可保证端头的精确放置位置

**通用订货数据**

类型	HTF HYB	版本
订货号	<a href="#">1119580000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderB 夹
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	

**Sets - hybrid**

PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
 金属, 含混合插芯

**通用订货数据**

类型	IE-PS-V14M-HYB-10P	版本
订货号	<a href="#">1072910000</a>	混合插头, 5 类 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
数量	10 ST	