

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



接线盒 / 耦合, 为FreeCon PushPull 接插件设计, Var.14
符合 IEC 61076-3-117

通用订货数据

版本	接线箱, FreeCon, RJ45 模块, IP65
订货号	1068880000
类型	IE-CD-V14MRJ-FJ
GTIN (EAN)	4032248824021
数量	1 items

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E316369

尺寸和重量

深	100 mm	深度 (英寸)	3.937 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	41 mm	宽度 (英寸)	1.6142 inch
净重	316.8 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用参数

颜色编码	银色	外壳基本材料	铝型材, 盒盖 : 锌压铸件, 涂漆
防护等级	IP65	布线	PROFINET

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	通信附件的 UL 标准	UL 1863
专用通信电缆设备 证书号 (cULus)	PROFINET 安装说明 E316369	IP 防护等级	IEC 60529

技术数据 RJ 45 模块

多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 22	多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 26
布线	PROFINET	类别 (RJ 45 模块)	5 类 (ISO/IEC 11801)
插拔次数 (RJ 45 模块)	750	绝缘电阻 (RJ 45 模块)	> 500 MΩ
屏蔽 (RJ 45 模块)	360° 屏蔽插针	联接点2 (RJ 45 模块)	RJ45
外壳基本材料 (RJ 45 耦合)	镀锌	最大护套直径 (RJ45 模块)	10 mm
触点电阻 (RJ 45 模块)	≤ 20 mΩ	插拔力 (RJ 45 模块)	≤ 30N
电流容量 (RJ 45 模块)	1 A	介电强度 触点-护罩 (RJ45 模块)	≤ 1500 V DC
介电强度 触点 - 触点 (RJ45 模块)	≤ 1000 V DC	颜色 (RJ 45 模块)	银色
联接点1 (RJ 45 模块)	IDC	触点表面 (RJ 45 模块)	镍, 镀金
最小护套直径 (RJ45 模块)	5 mm		

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


图纸

尺寸图




Bottom view

尺寸图




Bottom view with mounting foot

尺寸图



Front view

尺寸图



Side view

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

FreeCon的安装脚

也适用于工业以太网附件：可以从魏德米勒一手获得。

优点：

- 工具
- 测试设备
- 穿透电缆
- 开关柜联接
- 标记号
- 防尘
- 电源模块
- 过压保护



通用订货数据

类型	IE-CD-MA	版本
订货号	1099580000	安装脚, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
数量	10 ST	

防尘盖

保护您的设备，防止灰尘和污垢。



通用订货数据

类型	IE-BP-V14P	版本
订货号	1058310000	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	

Sets - RJ45

PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含RJ45插芯



通用订货数据

类型	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	版本
订货号	1012170000	插头 RJ45 压接, 无需工具, 类别14的金属, 5类 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
数量	10 ST	

IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67

预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖曳电缆, PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-117 Var.14



通用订货数据

类型	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	版本
订货号	1119730010	牵引电缆, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 金属, RJ45 IP 67
GTIN (EAN)	4032248985463	PushPull V14 金属, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),
数量	1 ST	PUR, 1 m