

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







接线盒 / 耦合,为FreeCon PushPull 接插件设计,Var.14符合 IEC 61076-3-117

#### 通用订货数据

版本	接线箱, FreeCon, RJ45 模块, IP65
订货号	<u>1068880000</u>
类型	IE-CD-V14MRJ-FJ
GTIN (EAN)	4032248824021
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批			
 //AMID 认证	$\overline{}$		
*·-	د(Uı ),,,		
	C GID 02		
	LISTED		
ROHS	一致		
JL File Number Search	<u>UL 网站</u>		
正书号 (cULus)	E316369		
국寸和重量			
₹	100 mm	深度 (英寸)	3.937 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	41 mm	宽度 (英寸)	1.6142 inch
争重	316.8 g		
温度			
存储温度		工作温度	-40 °C70 °C
安装温度			
不保产品合规			'
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
通用参数			
颜色编码	银色	外壳基本材料	铝型材, 盒盖:锌压铸件
	IP65		涂漆 PROFINET
通用标准	1500	1µ534 ————————————————————————————————————	FROFINET
	IEC 61076-3-117 Var. 14.	通信附件的 UL 标准	UL 1863
<b>生接器标准</b>	IEC 61676-3-117 val. 14,	进信的干的 OF 你准	UL 1603
<b>与用通信电缆设备</b>	PROFINET 安装说明	IP 防护等级	IEC 60529
正书号 (cULus)	E316369		
支术数据 RJ 45模块			
多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 22	多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 26
5线	PROFINET	类别(RJ 45 模块)	5 类 (ISO/IEC 11801)
盾拔次数(RJ 45模块)	750	绝缘电阻(RJ 45 模块)	> 500 MΩ
屏蔽 (RJ 45模块)	360° 屏蔽插针	联接点2 (RJ 45 模块)	RJ45
ト売基本材料(RJ 45 耦合)		最大护套直径(RJ45 模块)	10 mm
虫点电阻(RJ 45 模块) B流容量(RJ 45 模块)	≤ 20 mΩ	插拔力(RJ 45 模块)	≤ 30N
	1 A ≤ 1000 V DC	介电强度 触点-护罩(RJ45 模块) 颜色(RJ 45 模块)	≤ 1500 V DC 银色
↑电强度 触点 - 触点(RJ45 模块) 关接点1(RJ 45 模块)	IDC	<u>颜色(RJ 45 模块)</u> 触点表面(RJ 45 模块)	
状按点Ⅰ(KJ 45 楔状 <i>)</i> 亳小均存方久(D I/I5 模块)	5 mm		珠, 攻立

最小护套直径(RJ45 模块)

目录日期/图纸 2

5 mm

# 数据信息页

## **IE-CD-V14MRJ-FJ**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 分类

ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ETIM 10.0	EC002597
ECLASS 9.1	27-44-03-18	ECLASS 10.0	27-44-03-18
ECLASS 11.0	27-44-03-18	ECLASS 12.0	27-44-03-18
ECLASS 13.0	27-44-03-18	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


图纸

尺寸图



Bottom view


尺寸图




Bottom view with mounting foot

尺寸图

尺寸图



Front view



Side view



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### FreeCon的安装脚



也适用于工业以太网附件:可以从魏德米勒一手获得。 优点:

- 工具
- 测试设备
- 穿透电缆
- 开关柜联接
- 标记号
- 防尘
- 电源模块
- 过压保护

#### 通用订货数据

类型 IE-CD-MA 订货号 1099580000 4032248874040 GTIN (EAN) 10 ST

版本

安装脚, FreeCon, IP65

#### 防尘盖

数量



保护您的设备、防止灰尘和污垢。

## 通用订货数据

类型 IE-BP-V14P 订货号 1058310000 4032248799404 GTIN (EAN)

10 ST

版本

法兰外壳-防护盖

#### Sets - RJ45

数量



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) 金属,含RJ45插芯

#### 通用订货数据

订货号

GTIN (EAN)

类型 IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

1012170000

4032248719815

数量 10 ST 插头 RJ45 压接, 无需工具, 类别14的金属, 5 类 (ISO/IEC 11801)

编制日期 18.11.2025 05:42:54 MEZ

5 目录日期 / 图纸

# 数据信息页

## **IE-CD-V14MRJ-FJ**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

#### 拉索电缆 Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67

预装 IE-导线,PROFINET,Cat.5,PUR,绿色,适用于拖曳电缆,PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-117 Var.14



### 通用订货数据

类型

IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X 版本

订货号 <u>1119730010</u> 牵引电缆, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 金属, RJ45 IP 67 GTIN (EAN) 4032248985463 PushPull V14 金属, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),

数量 1 ST PUR, 1 m

目录日期/图纸 6