

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

版本	法兰外壳-防护盖
订货号	<a href="#">1068930000</a>
类型	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
数量	10 items

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

深	19.5 mm	深度 (英寸)	0.7677 inch
净重	9.68 g		

**温度**

工作温度 -40 °C...70 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
外壳基本材料	PA UL 94 V0	安装方式	仅供室内使用
防护等级	IP54		

**分类**

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

图纸

