

IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull Power 接插件, PROFINET 规范

通用订货数据

版本	插芯, PROFINET, 插头
订货号	1068940000
类型	IE-BID-24V
GTIN (EAN)	4032248823086
数量	100 items

IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS 一致

尺寸和重量

高度	13.5 mm	高度 (英寸)	0.5315 inch
宽度	27.4 mm	宽度 (英寸)	1.0787 inch
长度	13.1 mm	长度 (英寸)	0.5157 inch
净重	2.6 g		

温度

存储温度 -40 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

回路数	5	插针镀层	镍, 镀金
屏蔽	不带屏蔽	颜色编码	黑色
触点材料	铜合金	插拔次数	≤ 100
端口 1	PushPull Power	端口 2	Dip soldering

通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-126

标准

连接器标准 IEC 61076-3-126

电气特性

操作电压 24 V 50 °C 下载流量 16 A

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		



IE-BID-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



分解图纸

Stiftquerschnitt/
pin cross-section

