

RKDG D24 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。

FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决方案。

适用于预组装电缆的可折叠密封件

可用密封件带有 M16 和 M20 联接螺纹，操作和信号装置可以集成到密封件中

通用订货数据

版本	Field Power® 密封插芯, 密封, IP54, 带对应机壳, EPDM
订货号	1069060000
类型	RKDG D24 WG PT6
GTIN (EAN)	4032248827053
数量	10 items

RKDG D24 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	18 mm	深度 (英寸)	0.7087 inch
高度	33.8 mm	高度 (英寸)	1.3307 inch
宽度	46.7 mm	宽度 (英寸)	1.8386 inch
长度	5 m	长度 (英寸)	196.8504 inch
净重	16.5 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

基础材料	EPDM	硅胶	无
颜色编码	黑色	类型	密封
防护等级	IP54, 带对应机壳	阻燃等级符合 UL 94	HB
安装位置、安装提示	用于 FieldPower® 密封槽	导线类型	圆的
最大电缆外径	24 mm		

分类

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		