

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FieldPower® 外壳结实耐用,符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅"附件",获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

版本	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
订货号	1070140000
类型	GH PT6
GTIN (EAN)	4032248825813
数量	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	(U_L)		
	LISTED		
ROHS			
JL File Number Search	UL 网站		
JL 证书号	E256877		
尺寸和重量			
深	42 mm	深度 (英寸)	1.6535 inch
高度	181 mm	高度 (英寸)	7.126 inch
宽度	104 mm	宽度 (英寸)	4.0945 inch
争重	187 g		
温度			
左 烛泪 在	40 °C 0F °C	工作冯安	40.00 05.00
字储温度	-40 °C85 °C	工作温度	-40 °C85 °C
环保产品合规			
	<u>'</u>		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		ne sulfonate 29420-49-3	
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9		
通用参数 ————————————————————————————————————			
基础材料	PC, GRP		玻璃纤维增强聚碳酸酯
生胶 生胶	无	颜色编码	黑色
	IP65, 处于完整状态		5VA
安装方式 安装方式	螺钉安装, 固定接片		
分类			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
TIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
TIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	07 10 01 01	ECLACC 140	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01 27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-10-01-01

GH PT6




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

钻孔图





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

功能盖板



FieldPower® 外壳结实耐用,符合UL标准5VA最高阻燃等 级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅"附件",获知电缆密封 垫详情。

通用订货数据

类型 FP ENC BM 44 1C FUSE R 版本

订货号 <u>2814710000</u> GTIN (EAN) 4064675300205

数量 1 ST FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 44 mm, IP65, 处于完整状态,

玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色, 状态

尺寸 1



FieldPower® 外壳结实耐用,符合UL标准5VA最高阻燃等 级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅"附件",获知电缆密封 垫详情。

4

通用订货数据

类型	BG GHDE PT6	版本
订货号	<u>1068890000</u>	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 25 mm, IP65, 处于完整状态,
GTIN (EAN)	4032248824120	玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
数量	10 ST	
类型	BG GHDE FUSE PT6	版本
订货号	<u>2689800000</u>	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 44 mm, IP65, 处于完整状态,
GTIN (EAN)	4050118703108	玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
数量	10 ST	
类型	BG GHDE HO PT6	版本
订货号	<u>1276220000</u>	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 87 mm, IP65, 处于完整状态,
GTIN (EAN)	4050118065923	玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
数量	10 ST	

GH PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

功能盖板



FieldPower® 外壳结实耐用,符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅"附件",获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

类型 BG GHDE HO SA UL PT6 版本

<u>1113120000</u>

4032248891887

数量 1 ST

FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 122 mm, IP65, 处于完整状

态,玻璃纤维增强聚碳酸酯,黑色,检修开关

适配器

订货号

GTIN (EAN)



适用于 FieldPower® 免工具安装的 HQ 适配器 如 FieldPower 电缆密封件 适用于 HQ 4/2、HQ 8 和 HQ 17 的接插件插芯 可选配可锁定的保护盖(根据 EN 60204-1 防止重新接 通)

通用订货数据

类型	BG ARGH HQP ALU PT6	版本
订货号	<u>1532200000</u>	转接器, Field Power® 密封插芯, HQ 适配器, IP65, 带对应机壳, 聚碳酸
GTIN (EAN)	4050118337433	酯,玻璃纤维增强, 可锁定: 无
数量	1 ST	
类型	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	版本
类型 订货号	BG ARGH HQP ALU PT6 CS 1532210000	版本 转接器, Field Power® 密封插芯, HQ 适配器, IP65, 带对应机壳, 聚碳酸

AC



使用截面积为1.5到6mm²的非切割电缆进行配电。电源/T型分路塞,采用直插式(PUSH IN)联接(0.5到10mm²)和/或拔插式联接(0.5到4mm²)。 彩色标记清楚指示导线布局。

- 电力供应
- 电力分配
- 电力分路



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 PT6 版本

订货号 1957620000 FieldPower® 端头元件, 交流电, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN,

GTIN (EAN) 4032248642489 回路数(文本): 5

数量 1 ST

DC



使用截面积为1.5到6mm²的非切割电缆进行配电。 电源 / T型分路塞,采用直插式(PUSH IN)联接(0.5到 10mm²) 和/或拔插式联接(0.5到4mm²)。 彩色标记清楚指示导线布局。

- 电力供应
- 电力分配
- 电力分路

通用订货数据

类型 PT6 DC 版2

订货号 <u>1126840000</u> FieldPower® 端头元件, 直流电, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN,

4032248908462 回路数(文本): 5

数量 1 ST

AC/DC

GTIN (EAN)



使用截面积为1.5到6mm²的非切割电缆进行配电。电源/T型分路塞,采用直插式(PUSH IN)联接(0.5到10mm²)和/或拔插式联接(0.5到4mm²)。 彩色标记清楚指示导线布局。

- 电力供应
- 电力分配
- 电力分路

通用订货数据

类型	PT6 230/BUS	版本
订货号	1269960000	FieldPower® 端头元件, 交流/ 直流, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH
GTIN (EAN)	4050118058239	IN, 回路数(文本): 5
数量	1 ST	
类型	PT6 DC 1/2/PE/3/4	版本
类型 订货号	PT6 DC 1/2/PE/3/4 1534930000	版本 FieldPower® 端头元件, 直流电, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN,

GH PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

端子导轨用于接线盒底部



多种附件适用于FieldPower®接线盒。 电缆密封垫、端子导轨、锁定部件及其它。

通用订货数据

 类型
 TS 35 PT6
 版本

 订货号
 1170690000
 Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 54 mm, 适用于底座部件

 GTIN (EAN)
 4032248962532

 数量
 10 ST

堵头



适用于预组装电缆的可折叠密封件 可用密封件带有 M16 和 M20联接螺纹,操作和信号装置 可以集成到密封件中

通用订货数据

WE / 13 P3 P43	K/1/II	
类型	DG D0 PT6	版本
订货号	4323240000	Field Power® 密封插芯, 空白密封, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641246	
数量	10 ST	
类型	DG M16 PT6	版本
订货号	<u>2545540000</u>	Field Power® 密封插芯, 连接螺纹式密封, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555523	
数量	1 ST	
类型	DG M20 PT6	版本
订货号	2545550000	Field Power® 密封插芯, 连接螺纹式密封, IP65, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555530	
数量	1 ST	
类型	RKDG D9 PT6	版本
订货号	<u>4329610000</u>	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65,带相应外壳, IP65, 带对应
GTIN (EAN)	4032248668687	机壳, EPDM
数量	10 ST	
类型	RKDG D11 PT6	版本
订货号	4323210000	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65,带相应外壳, IP65,带对应
GTIN (EAN)	4032248641215	机壳, EPDM

GH PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	RKDG D13 PT6	版本
订货号	4323230000	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65,带相应外壳, IP65, 带对应
GTIN (EAN)	4032248641239	机壳, EPDM
数量	10 ST	
类型	RKDG D15 PT6	版本
订货号	4323220000	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65,带相应外壳, IP65, 带对应
GTIN (EAN)	4032248641222	机壳, EPDM
数量	10 ST	
类型	RKDG D17 PT6	版本
订货号	4324010000	Field Power® 密封插芯, 可折叠密封, IP 65,带相应外壳, IP65, 带对应
GTIN (EAN)	4032248641284	机壳, EPDM
数量	10 ST	
类型	RKDG D18 WG PT6	版本
订货号	2491870000	Field Power® 密封插芯, 密封, IP54, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4050118501537	
数量	10 ST	
类型	RKDG 2XD8.5 WG PT6	版本
订货号	1114530000	Field Power® 密封插芯, 密封, IP54, 带对应机壳, EPDM
GTIN (EAN)	4032248892624	
数量	10 ST	

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M20-1/K68	版本
订货号	<u>1772300000</u>	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD
GTIN (EAN)	4032248129966	max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
数量	50 ST	

塑料锁紧螺母,灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

GH PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 SKMU M20 - K GR 订货号 <u>1772460000</u> GTIN (EAN) 4032248130207

100 ST

版本

SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 20, 6 mm, 聚酰胺 6 (PA6 -

GF30)

IP68 版本

数量



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

类型 VG M20 - K 68 订货号 <u>2811470000</u> GTIN (EAN) 4064675292227 数量 50 ST 版本

VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 10 -OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6

堵头



智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。 FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决 方案。

适用于预组装电缆的可折叠密封件

可用密封件带有 M16 和 M20联接螺纹,操作和信号装置可以集成到密封件中

通用订货数据

类型 RKDG D24 WG PT6 订货号 <u>1069060000</u> GTIN (EAN) 4032248827053 数量 10 ST

版本

Field Power® 密封插芯, 密封, IP54, 带对应机壳, EPDM

编制日期 14.11.2025 03:31:49 MEZ